



# Icopal Membran 4

Versjon 3 - Februar 2024

## Produktbeskrivelse

Icopal Membran 4mm består av en stamme av forsterket polyesterfilt. Både overside og underside er belagt med SBS polymerasfalt. Produktet er bestrødd med sand på oversiden og sveisefolie på undersiden.

| Produktdata             | Verdi        | Enhet             |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| Tykkelse                | 4,0          | mm                |
| Flatevekt               | 5,2          | kg/m <sup>2</sup> |
| Bredde                  | 1            | m                 |
| Rullengde               | 8            | m                 |
| Motstand mot flygebrann | Ikke deklart | -                 |

For ytterligere egenskaper, se egen ytelseserklæring

## Bruksområde og -betingelser

Icopal Membran 4mm benyttes som øverste lag i 2-lags tekking på parkeringsdekker, terrasser og jorddekkede konstruksjoner. Systemet er spesielt beregnet til mekanisk innfesting, men kan også sveises fast til underlaget.

Som underlag benyttes Icopal Base, Icopal Base SK, Icopal Base K eller Icopal Base Syntan.

På plasstøpt betong og i enklere konstruksjoner kan Membran 4 mm benyttes som ett-lag.

Membranen må være beskyttet mot sollys i den ferdige konstruksjonen

Tak skal ha tilstrekkelig fall slik at smeltevann renner av. SINTEF Byggforsk anbefaler derfor generelt av alle tak har en helning på minimum 1:40.

Se også NBI byggdetaljblader 525.207 Kompakte tak, 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker, 525.307 Tak for biltrafikk og parkering.

r fall til renne eller sluk med fall på minst 1:100.

Se også Byggforsk byggdetaljblader, 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker, 525.307 Tak for biltrafikk og parkering begrenset til figur 221 a og 221 b.

Rullene skal lagres tørt og stående på paller uten stabling på hverandre og ikke utsatt for direkte sollys.

## Tilbehør

- Sluk Jual
- Icoflux Primer
- Primer A
- Bitumen hulkillist
- Primo knasteplate
- Fonda Universal knasteplate

## Avfallsbehandling

Icopal Membran 4mm skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan deponeres

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0011 | 6000 | \_\_\_\_

EAL: 17 03 02



## Lagring