

SONOCO


Norge as

NYHET
uten etter-
behandling

FORSKALNINGSRØR

Miljøvennlig og økonomisk

- Fagmannen og amatørernes beste alternativ
- Lett å fjerne
- Lite etterarbeid
- Mange dimensjoner



ISO 9002 SERTIFISERT BEDRIFT

SONOCO Standard Forskalningsrør

Papp forskalningsrør er laget av kartong som er viklet i flere lag. Røret er behandlet utvendig og innvendig for å tåle fuktighet under støpeprosessen og lette demonteringen. Må ikke utsettes for fuktighet før bruk.

Forskalningsrøret er enkelt å jobbe med, lett å plassere, vrir seg ikke ut av stilling og beholder formen. Det ferdige resultatet krever minimalt etterarbeid.


Leveres med diameter fra 140 til 1200 mm i standard lengder på 1500 mm. Hvis forskalningsrøret ønskes fjernet, må dette gjøres så snart betongen er tørr. Forskalningsrøret kan også med fordel brukes til utsparringer i gulv og til gjennomføringer for rør, ledninger etc.

Høy sikkerhetsfaktor

SONOCO forskalningsrør er utprøvet ved Norges byggforskningsinstitutt. Resultatet for tillatt- og maks trykk vises i tabell på siste side.



NYHET
uten etter-
behandling



SONOCO

Forskalningsrør med glatt foring

Dette er en pappforskaling med en spesiell innvendig foring som gir byggeteknisk glatte søyler. Den leveres uten skjøter i hele lengder. Produktet er bestillingsvare, og leveres etter kundens spesifikasjon.

Fordeler

Kostnadseffektiv, glatt utførelse, miljøvennlig og sikker. Tillater støping i kaldt vær. Krever minimalt med arbeidskraft og tillrigging.



Bruksanvisning

Oppsetting: Unngå skade på den innvendige overflaten. Sett alltid formene med riktig side opp (piler).

Avstiving: Forskalningsrør krever minimalt med avstiving.

Støping: Støpes ved hjelp av konvensjonelle metoder. Betongen kan vibreres uten at formen skades. Pass bare på at vibratornålen er belagt med beskyttende gummi, og unngå at vibratoren berører den innvendige foringen. Dersom støpingen blir forsinket etter at forskalningsrøret er plassert i posisjon, må røret beskyttes mot fuktighet i bunn og topp. Før og etter støping må man kontrollere at røret står trygt og vertikalt.

Riving: Forskalningsrør med glatt foring bør fjernes så snart betongen er tørr. Forskalningsrør med glatt foring fjernes ved at man tvinner splittsnora rundt en stang, og drar snora gjennom hylseveggen. En enkel og rask metode for å fjerne forskalingen. **OBS!** Snora må festes nede til f. eks. et bord.

Beskyttelse: For å beskytte betongsøylene i byggeperioden, kan man etter at formene er revet til anbefalt tid, sette forskalningsrøret tilbake på plass.


Lagring: Forskalningsrørene bør lagres stående og tørt med plasten på.

Resirkulering: Etter bruk kan hylsen anvendes på samme måte som papiravfall.


Ytterligere informasjon og veiledning kan fåes ved å kontakte forhandler.

GENERELL MONTERINGSANVISNING


For standard forskalningsrør



1 Ved fundamentering på berg eller annen fast grunn, bør armering festes til underlaget. Som oftest behøves ingen bunnplate, men det kan trenes å jevne ut grunnen med et lag betong.




2 Sett armeringsjernene på plass før sementen fylles i.



3 Ved oppfylling av sement, føres slangen helt ned og heves gradvis.



4 Rørene må avstives når det benyttes 2 eller flere rør som skjøtes med skjøtemuffer. Bruk 2x4" plank og metallbånd.



5 Et eksempel på avstiving av en rekke søylekonstruksjoner.



6 For å fjerne SONOCO standard forskalningsrør brukes en stanleykniv eller lignende. Skjær skrått nedover langs innvendig spiral. SONOCO forskalningsrør gir deg et ferdig resultat som krever lite etterarbeide.

OBS! Forskalningsrøret må ikke utsettes for fuktighet før støpeprosessen.

SPESIFIKASJONER FOR FORSKALNINGSRØR

Standard lagervare
m/spesialbehandlet papir

Diameter	Gods-tykkelse	Lengde	Tillatt trykk i t/m ²	Maks. trykk i t/m ²
140	5,0	1500	28,0	114,0
200	5,0	1500	26,3	79,0
250	5,0	1500	25,3	76,0
300	5,0	1500	23,6	71,0
400	5,5	1500	20,0	60,0
500	5,5	1500	17,7	53,0
600	5,5	1500	16,8	50,5

- Skjøtemuffer til standard lagervare leveres i 250 mm lengde for alle diametere.

- I tillegg til standard lagervare kan det leveres flere diametere, opp til 1200 mm. **Alle diametere kan leveres i lengder etter kundens ønsker uten skjøter, med eller uten behandlet papir og med glatt foring.**

- Bestillingsvarer minimum 14 dagers leveringstid.

**Ytterligere opplysninger:
Kontakt din forhandler**

SONOCO

Norge as

Postboks 32, N-3191 Horten, Parkveien 36, Rørestrand
Telefon: 33 02 05 00 • Telefax: 33 02 05 25
E-mail: sonoco-norge@sonoco.com

Forhandler: