

Geberit AS

## Porsgrund Sign (Spira) armlener med papirholder

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Armlener/armstøtter passer følgende modeller i Porsgrund Sign og Porsgrund Spira serien:

- Porsgrund Sign gulvklosett høy modell, NRF 6044192
- Porsgrund Spira vegghengt med utenpåliggende sisterner, NRF 6044195 og 6044196

Papirholder (1 stk) og monteringsdetaljer medfølger toalettarmstøtter. Ønsker man 2 stk papirholdere må NRF 6005349 kjøpes som tilleggsutstyr.

Ergonomisk utformede håndtak er plastbelagt (sort).

Krever sete i hardplast.

Sidekrefter som oppstår ved bruk av klosett med armlener er merkbart større enn ved et standard klosett. Derfor skal gulvtoalett med påmonterte armlener skrues til gulv evt i tillegg også silikoneres fast.

Armstøtter er CE merket etter NS-EN 12182 for 150 kg (75 kg pr armstøtte).

FDV omfatter også ekstra papirholder for armstøtte NRF 6005349.

**Geberit varenummer:** 502.299.00.2 / NRF 6005346

**Dimensjon:** Se teknisk tegning side 2

**Farge:** Aluminium utførelse, sorte plasthåndtak

**Overflatebehandling:** Matteloksert aluminium og plast.

**Øvrige opplysninger:**



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Generell informasjon om stell:

- Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler
- Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring
- Sørg for effektiv ventilasjon og passende romtemperatur i baderommet
- Beskytt overflaten mot falming på grunn av ekstrem lys- og solstråling.

Smuss	Tiltak for stell
For daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

Geberit AS

## Porsgrund Sign (Spira) armlener med papirholder

### Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Etterstramming av skruer ved behov.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>

### Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

### Fuktbestandighet

God

### Renholdsvennlighet

God

### Øvrige opplysninger

## 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Order.no@geberit.com">Order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

