

Produsent: Vetter GmbH

Materiale:

Gummi forsterket med aramid chord

Gummi: Høy kvalitet NR/SBR

Messing, plast og stål

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør eller rettleides av leverandør.

Vedlikeholds instruks:

Lagres mørkt og kjølig, unngå lagring i sollys da gummi eldes raskere.

Vask og rengjør etter bruk, før lagring.

Sjekk etter sprekkdannelser før bruk

Førpakning: STK.

Transport/Lagring: Normal leveranse.

Bruksområde/Spesielle egenskaper:

Brukes til oppløftning av objekter

Etc. Se tabeller for max løfte kapasitet og høyder.

Leveres med hurtigkoblinger; Cein/Hansen

Bruk:



Max innblåsing i puter 8 bar

Størrelser fra 130mm-950mm

Bruk kompressor med sikkerhetsventil og manometer eller pumpe / trykkflasker.



Varenummer og dimensjoner Mini løfteputer 8 bar



Varenr.	Beskrivelse	L mm	B mm	løfte kapasitet tonn	løftehøyde cm	vekt kg	Pris
1314009300	Super Mini Lifting Bag 8 bar Type V 1 Aramide	130	140	1	7,5	0,5	4400
1314009500	Super Mini Lifting Bag 8 bar Type V 3 Aramide	255	200	3,3	12	1	5585
1314018200	Super Mini Lifting Bag 8 bar, Type V 5 Aramide	280	280	5,7	14,5	1,4	6800
1314009600	Super Mini Lifting Bag 8 bar Type V 6 Aramide	295	295	6,4	16,5	1,9	7100
1314002200	Mini Lifting Bag 8 bar Type V 10 Aramide	370	370	9,6	20,3	3,3	9100
1314002400	Mini Lifting Bag 8 bar Type V 12 Aramide	320	520	12	20	3,9	11200
1314002500	Mini Lifting Bag 8 bar Type V 18 Aramide	470	520	17,7	27	5,7	12900
1314011800	Mini Lifting Bag 8 bar, Type V 20 Aramide	480	580	19,4	28	6,2	14500
1314002600	Mini Lifting Bag 8 bar Type V 24 Aramide	520	620	24	30,6	7,2	15600
1314002700	Mini Lifting Bag 8 bar Type V 24 L Aramide	310	1020	24	20	6,8	16100
1314002800	Mini Lifting Bag 8 bar Type V 31 Aramide	650	690	31,4	37	10	21700
1314018300	Mini Lifting Bag 8 bar, Type V 35 L Aramide	430	1150	35,8	31	10	26400
1314002900	Mini Lifting Bag 8 bar Type V 40 Aramide	780	690	39,6	40	12	25600
1314003000	Mini Lifting Bag 8 bar Type V 54 Aramide	860	860	49,3	48	17,3	36000
1314003100	Mini Lifting Bag 8 bar Type V 68 Aramide	950	950	67,7	52	21	44400

Den velprøvde standarden over hele verden.

Takket være den lave høyden lar våre pneumatiske miniløfteputer deg bli fri skadede personer eller andre oppgaver, raskt og smidig. Løft selv de tyngste lastene i én jevn bevegelse! Vettors miniløfteputer demonstrerer sin allsidighet på jobben: bruk dem til å løfte, skyve, presse, lirke eller dele etter behov – trygt og pålitelig, selv i vanskelige stigninger. Den optimaliserte overflateprofilen på Vettors miniløfteputer mestrer selv glatte overflater som sand eller gress uten problemer. Den spesielle sikkerhetskoblingen forhindrer uønsket frakopling av slangen fra den pneumatiske løfteputen.

Rektangulære løfteputer: velprøvde redningsverktøy for bruk i operasjoner

Rektangulære løfteputer gir flere praktiske fordeler. Med sin lave høyde passer de inn i de smaleste sprekker og gap. Med sin rektangulære form kan de skyves spesielt langt inn i trange åpninger. Hvis du trenger et stort kontaktområde, er rektangulære løfteposer ditt førstevalg. For eksempel kan du trygt og effektivt løfte en lastebilramme med en rektangulær løftepose på grunn av den spesielle formen.

Varenummer og dimensjoner

Tilbehør 8 bar



Varenr.	Beskrivelse	Dim	Vekt kg	Pris
800015800	Dobbel dødmannskontroll 8 bar f/2 slanger			11200
800007401	Skjøteslange 10m 8 bar Gul	10m		1900
800007601	Skjøteslange 10m 8 bar Rød	10m		1900
1600034000	Flaskemanometer for trykkflaske 14 bar	5m		4800
800002401	Dobbelcontroller 8 bar m/sikkerh/manometer			6400
800002001	Singlecontroller 8 bar m/sikkerh/manometer			3550

Dødmannskontroll med integrert sikkerhetsventil.

Koble påfyllingslangen til utgangen på baksiden. Koble lufttilførselslangen på venstre side.

Dra spaken mot deg for å fylle løfteputen. Følg med på manometer så det ikke overskrider max trykk på puten og hvordan puten og objektet oppfører seg. Når det ønskede trykket og høyden er oppnådd kan du slippe spaken tilbake til opprinnelig posisjon. Dette må gjøres når enten sikkerhetsventil slipper ut luft eller at trykket er i rød sone.

Hvis puten overskrider 12 bars trykk, eller putene utsettes for uforutsett ytterligere belastning, slipper den integrerte sikkerhetsventilen automatisk ut luften som overskrider 12 bar.

Obs. Feilaktig bruk av C-tekn puter kan lede til funksjonsfeil og skader.

Toleransen for åpning og stenging av sikkerhetsventil kan være høyst + - 10%

Før spaken fra deg for å slippe ut luften av putene, eller senke lasten.