



Steinhardt AS
Pir 2, nr. 10
7010 Trondheim
Norway

1212
Robust Våtromsmembran
212-CPR-2102
DoP Robust Våtromsmembran-02
ETAG 022-1; 2007 - ETA 20-1083
Watertight membrane in
combination with covering for
wet areas

Crack bridging ability..... Class 1: 0.4 mm
Bond strength..... Class 2: ≥ 0.5 Mpa
Joint bridging ability..... Class 2: watertight
Watertightness around
penetrations..... Class 2: watertight
Resistance to temperature Class 2: ≥ 0.5 Mpa
Resistance to water..... Class 2: ≥ 0.5 Mpa
Resistance to alkalinity..... Class 2: ≥ 0.5 Mpa

Robust Hjørnemansjett

Vanntett, slitesterk og elastisk mansjett for tetting av hjørner i kombinasjon med Robust Våtromsmembran. Mansjettene er laget av gummi med filt på begge sider. Dette materialgrunnlaget gir en meget god heft til Robust Våtromsmembran.

Beskrivelse

Robust hjørnemansjett er en vanntett, filt-belagt, slitesterk og elastisk mansjett for tetting av hjørner i kombinasjon med Robust Våtromsmembran. Mansjettene er laget av gummi med filt på begge sider. Dette materialgrunnlaget gir en meget god heft til Robust Våtromsmembran. Robust Hjørnemansjett trekker ikke vann og er silikonkompatibel. Løsemiddelfritt lim og Robust Våtromsmembran kan påføres direkte på Robust Hjørnemansjett. Før du bruker andre produkter, må det utføres en kompatibilitetstest.

- Enkel å bruke
- Elastisk
- ETAG 022 godkjent
- Brukes i kombinasjon med Robust Våtromsmembran

Forberedelser

Alt løst materiale, myk eller oppsmuldret gips, smuss og løse lag med maling må fjernes. Overflater bør primes med f.eks. Robust Primer eller Robust Primer Våtrom på vegg. Se egen beskrivelse på primeren.

Påføring

Robust Hjørnemansjett leveres i to typer som påføres enten innvendige- eller utvendige hjørner. Mansjettene skal overlappes membranbåndet med ca. 5 cm. Påfør først et godt strøk med membran i hjørnene og legg hjørnemansjetten i den våte membranen. Deretter skal hjørnemansjettens «overside» fortløpende påføres et fyldig strøk Robust Våtromsmembran til mansjetten er helt dekket.

NB! For komplett beskrivelse med bruk og monteringsring av alle produkter i Robust Våtromsystem, se produktdatablad for Robust Våtromsmembran.

Anbefalt monteringsrekkefølge:

- 1. Robust Hjørnemansjett**
På alle innvendige- og utvendige hjørner på gulv.
- 2. Robust Membranbånd**
På alle overganger mellom gulv og vegg med ca. 5cm overlapp på hjørnemansjettene.
- 3. Robust Rørmansjett**
På alle rørgjennomføringer på både gulv og vegg. Mansjettene skal sitte trangt rundt røret. Velg riktig størrelse.
- 4. Robust Membranbånd**
På alle plateskjøter på vegg med ca. 5cm overlapp over membranbåndet på overgangen mellom gulv og vegg.
- 5. Robust Slukmansjett**
NB! Klemringen til sluket skrues ikke fast før membranen er herdet.
- 6. Robust Våtromsmembran**
Heldekkende påføring på både gulv og vegg. Kryssrull med Robust membranrull. Anbefalt forbruk er ca 1,5kg/m² på både gulv og vegg.

Rengjøring

Verktøy og skitne områder rengjøres umiddelbart etter bruk med vann.

Lagring

Robust Hjørnemansjett skal oppbevares tørt og kjølig.

Helse og miljø

Produktet er ikke helseskadelig og kan kastes som vanlig byggeplassavfall.

Tekniske data

Størrelse - Innvendig:	10x10 cm
Størrelse - Utvendig:	75x7,5cm
Tykkelse:	0.6 mm
Temperatur:	-20°C to +90°C
Farge:	Grå
Teknisk godkjenning:	ETAG 022

Varedata

Emballasje/pall: 10 stk pr. kartong.

Robust Hjørnemansjett Innvendig

Vare nr.:	252
Nobb nr.	52889264
Gtin. F-pack:	7090040902528
Gtin. D-pack:	7090040905390

Robust Hjørnemansjett Utvendig

Vare nr.:	254
Nobb nr.	52889272
Gtin. F-pack:	7090040902542
Gtin. D-pack:	7090040905406

Alle detaljer i denne tekniske informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. De er ikke-bindende og fritar ikke kjøper fra plikten til å foreta egne tester for egnethet for den tiltenkte anvendelse og formål. En garanti for den generelle gyldigheten av alle detaljer er utelukkert med hensyn til de forskjellige behandlings- og byggeplassforholdene. De generelle reglene for konstruksjonsteknikk samt gyldige standarder og retningslinjer må overholdes. Publiseringen av denne tekniske informasjonen erstatter alle tidligere utgaver. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019

