

FM Mattsson Tronic WMS dusjbatteri



Beskyttelsemodul 



FM Mattsson Tronic WMS dusjbatteri

FM Mattsson Tronic WMS dusjbatteri

- WMS-kran med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Stillbar funksjon for hygiespyling, intervall og tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av alle spylninger med tidspunkt, vannforbruk og temperatur for den enkelte kran eller gruppe av kraner (min-, maks- og gjennomsnittsverdi)
- Batteriovervåkning
- Innebygget temperaturmåling av tappevann
- Programmerbart temperaturstopp, ved innstilt makstemperatur stenger kranen umiddelbart
- Utløp ned
- Med termostat
- Sikkerhetstopp ved 38°
- Makstemperatur på ca 42°, justerbart
- Mykstengende magnetventil
- Vandalsikker i metall
- Starter ved å holde hånd eller finger mot ringen på sensoren. 1 min. spyletid, deretter starter en personavkjenning og den spyle så lenge noen står foran dusjbatteriet
- Etter en total spyletid på 3 min. stenger dusjen. Om noen har forlatt dusjen så stenger den etter 20 sek. Ønskes manuell avstengning under pågående spyling skjer dette ved å holde hånd eller finger mot ringen på sensoren
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid 5 min.
- Avstengning med magnet via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- Batteridrift, kan konverteres til nettdrift
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- IP klasse sensor, IP67

Installasjon:

- OBS! Gateway og abonnement kreves for WMS
- Enkel installasjon og service
- Enkelt å bytte batteri uten å stenge av vannet
- Ved nettdrift kreves AC adapter FMM 1623-1000 og omformer FMM 1619-4000 for stikkontakt eller transformator FMM 1619-3000

Innstillinger:

- Stillbar temperaturbegrensning
- Med gateway og WMS:
 - Hygiespyling med stillbar tid og intervall
 - Initilere hettvannspyling
 - Programmering av spyletider, temperaturalarm og temperaturstopp
 - Alarm for overskredet tid med stillestående vann (siste spyling)

Tronic WMS har alt som våre vanlige berøringsfrie kraner har. Like enkel og montere og brukervennlig, den kan brukes helt enkelt frittstående. Men ved å aktivere den

FM Mattsson Tronic WMS dusjbatteri

Utførelse	FMM nr	NRF nr
Krom	16802500	4301842