

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



DISKBÄNKSVATTENLÅS 3FLEX/2FLEX

3FLEX RSK 808 6564 FP 49001 50mm x 1 1/2" lekande mutter
2FLEX RSK 808 2436 FP 49031 50mm x 1 1/2" lekande mutter

Låset är tillverkat av PP med tätningar i TPE.

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning till diskbänk, utslagsho mm.

Låset kan byggas om till; Teleskoparms-, T-förbindnings- samt enkelt vattenlås, (med bifogade delar)

Montering:


Med låset följer en monteringsanvisning, som även kan hämtas på www.faluplast.com

Generellt gäller att rör ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning och fasas/rengöras från kappspånor, innan montage.

O-ringen till teleskoparmarna kan flyttas vid behov/efter man kapat.

Var noggrann med att o-ringen inte tänjs ut vid demontage/montage !

Anslutning av diskmaskin, slangar etc. ska säkras med slangklämma. Slangen ska anslutas i en båge för att undvika att avloppsvatten spolats tillbaka till diskmaskinen.



Som tillbehör finns: Vakuumventil med gänglocksats RSK 313 1134 med 808 2377

Rengöring:

Låset har två rensluckor, en i låskroppen och en på utloppssidan (Luckan på utloppssidan medger rensning under rinnande vatten). Tänk på att ha ett uppsamlingskärl under låskroppen vid rensning!

Verifiera alltid att låset är tätt efter montage/rengöring!

Sväljkapacitet 0,9liter/sek.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°C

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast