



#### SIEVIAIR ROLLER XL S1

49-52524-183-92M

39-47 EN ISO 20345:S1 SRC



SieviAir Roller kombinerer to viktige funksjoner: Boa®-lukkemekanismen og SieviAir®-systemet. Lukkemekanismen garanterer god passform, mens pumpemekanismen garanterer at skoene er behagelige å gå med gjennom hele arbeidsdagen. Overdelens åpne design garanterer maksimal ventilasjon og komfort.



#### Tåhette, komposittmateriale

Tåhetten beskytter tærne mot fallende objekter og fra å bli klemt. Oppfyller kravene i standarden EN ISO 20345:2011: slagfastheten er 200 J og klemmotstanden er 15000 N. En tåhette laget av komposittmateriale er helt metallfri og isolerer godt mot varme og kulde.



#### Olje- og kjemikalie-bestandig

Sievi's såler kan utsettes for olje og mange kjemikalier uten å ta skade. Sievi-skoenes oljebestandighet fyller kravene i henhold til standard EN ISO 20345:2011.



#### Antistatisk

Sko med antistatisk konstruksjon lader kontrollert ut den statiske elektrisiteten som samles i kroppen. Grenseverdiene for motstanden er 100 kΩ - 1000 MΩ.



#### Energiabsorbsjon i hæl

Energiabsorbsjon beskytter bein og støttevev mot belastning. Oppfyller standardene EN ISO 20345:2011 og EN ISO 20347:2012: Fottøyets støtdemping er minst 20 J. FlexStep®-sålematerialet sikrer støtdempingen i alle Sievis fottøy. Mer informasjon om dette i avsnittet FlexStep®.



#### PU sålemateriale

Skoens såler er fremstilt av FlexStep®-materiale. En-lags polyuretansåle, med sin mikro-porøse struktur er svært sikker, fleksibel og gir utmerket støtdemping.



#### DUAL-innleggssåle

Sievi DUAL Comfort-innleggssåler hjelper føtter og rygg til å tåle påkjenninger gjennom dagen og gir økt komfort. Innleggssålens støtdempende puter er laget av PORON®-materiale.



#### XL-lestbredde

Sievi XL-lesten er bredere enn den normale lesten hvilket gir mer rom til fot og tær. Sko med XL-lest finner du enkelt da bokstavene XL ligger i produktnavnet.



#### ESD

ESD-skoene lader gjennom sålekonstruksjonen kontrollert og sikkert ut den statiske elektrisiteten som er samlet i kroppen. Grenseverdien 100 kΩ - 35 MΩ for motstanden til Sievis ESD-sko er strengere enn for vanlige antistatiske sko (IEC 61340-5-1).



#### BOA®-snøresystem – økt komfort

Enkel å bruke og slitesterk. Patentert Boa®-snøresystem øker vesentlig komforten av fottøy. Bare vri på hjulet og du tilpasser skoene helt nøyaktig til dine føtter.



#### Sikre steg og bedre grep

SieviBalance forbedrer vridmomentet i skoen og gir foten støtte og kontroll. Den reduserer også belastningen på ankene samt ulykkesrisikoen.



#### 3D-dry för holder dine føtter behagelig tørre

Tørre føtter, et problem mindre. Sievi har utviklet et eget förmateriale, 3D-dry. Det absorberer og transporterer bort den fukt som er nærmest foten og videre ut av skoen.



#### SieviAir® – La Dine føtter puste

SieviAir®-konstruksjonen, utviklet og patentert av Sievi, forbedrer luftskifte i skoene og gir økt komfort. SieviAir® løsningen gjør at fukten som oppstår når føttene blir varme fjernes ut av skoen gjennom kanaler i sålens side. Kanalens plassering sikrer at luftskiftet i skoene fungerer uhindret. Innersålen er perforert. Under innersålen finnes et filter som er i forbindelse med pustekanalene. Ved hvert steg presses filteret ned, og når foten løftes opp går filteret tilbake til sin normale form igjen. Dette fremkaller en pumpingseffekt som resulterer i ventilasjon inne i skoen. SieviAir® lar virkelig dine føtter puste.



#### FlexStep® – Grep og fleksibilitet til arbeidet

FlexStep®-sålematerialet med mikroporer, som er utviklet av Sievi, har blitt fornyet. Det fornyede materialet bevarer sin utmerkede støtdemping og fleksibilitet bedre enn før ved kaldt føre. Takket være dette holder sålen seg mykere også ved sterk kulde, og bevarer grepet på glatte underlag. FlexStep®- fjæringssålens konstruksjon forebygger belastninger og støt på beina og ryggraden, og forbedrer dermed arbeidseffektiviteten. Alle Sievis fottøy har FlexStep®- fjæringssåle.