

Litex skjøtebånd og gummierte mansjetter

Datablad 005
24.10.2012

Side 1 av 2

Produktbeskrivelse

Litex Skjøtebånd Gummiert er av polypropylen med vannrett tetningsremse av nitril butylen gummi (NBR) og selges i ruller à 15m og 25 m.

Litex Skjøteremse Fiber er av polypropylen i rull à 25m.

Litex gummierte mansjetter til rørgjennomføringer, hjørner og sluk er armerte, elastiske mansjetter på nitril butylen gummi (NBR) med tekstilvev.

Litex rørmansjetter:

Utvendig mål: 120 x 120 mm.

Tykkelse: 0,6 mm.

Fås i følgende hulldimensjoner:

8 mm til kobberrør opp til ca 10 - 18 mm. 28 mm til avløpsrør opp til ca 45 mm. 40 mm til rør-i-rør-system opp til ca 56 mm. 65 mm til avløpsrør opp til ca 140 mm.

Slukmansjettene har følgende dimensjoner:

Utvendige mål: 350 x 350 mm.

Tykkelse: 0,6 mm.

Hulldimensjoner:

Litex Slukmansjett Joti/Pipelife:

Passer til Joti K-sluk, A-sluk og L-sluk og Pipelife PiLi sluk.

Hulldimensjon: 165 mm

Litex Slukmansjett Serres:

Hulldimensjon: 150 mm

Litex innvendig hjørne: lengde ca 180 mm, tykkelse 0,8 mm.

Litex utvendig hjørne: lengde ca 230 mm, tykkelse 0,8 mm.

Bruksområder

Litex Skjøteremse Fiber og Litex Skjøtebånd Gummiert benyttes til varig tetting over skjøter, fuger og festeskruer sammen med smøremembran og Litex Monteringslim.

Litex gummierte mansjetter benyttes for varig tetting av rørgjennomføringer, innvendige og utvendige hjørner og gulvsluk på Litex Membranplater.

Underlag

For montering på bad og våtrom med Litex Membranplater.

Tetting av skjøter:







Rørgjennomføringer, skruenhull og overganger:

I våtsonene skal alle plateskjøter, overgang mellom gulv og vegg, hjørner, gjennomføringer og skruefester tettes med smøremembran med supplerende detaljer som Litex Skjøtebånd Gummiert og Litex Skjøteremse Fiber vått i vått.

Påstrykningsmembranen skal dekke forsterkningsbåndet i en bredde som er bredere enn båndets bredde.

Litex gummierte mansjetter:

Hjørnemansjetter, slukmansjetter og rørmansjetter skal limes med Litex Monteringslim og overstrykes med påstrykningsmembran.



Litex skjøtebånd og gummierte mansjetter

Datablad 005
24.10.2012

Side 2 av 2

| Produktidentitet Litex gummierte mansjetter | |
|--|-------------------|
| Beskrivelse | NBR gummi |
| Farge | Mørk blå |
| Forpakning | Poser à 10 stk |
| Lagring | Ingen begrensning |
| Antatt levetid | > 26 år |

| Produktidentitet Litex Skjøteremse Fiber | |
|---|---|
| Beskrivelse | Polypropylenbånd med remse av NBR gummi |
| Lagring | Ingen begrensning |
| Forpakning | Ruller à 25 m. 10 ruller pr eske |
| tykkelse | 0,3 mm |
| Farge | Mørk blå |
| Bredde | Ca 100 mm |

| Produktidentitet Litex Skjøtebånd Gummiert | |
|---|---|
| Beskrivelse | polypropylenbånd |
| Lagring | Ingen begrensning |
| Forpakning | Ruller à 15m, 25 m og 50 m. En rull pr pakke. |
| Tykkelse | 0,5 mm |
| Farge | Mørk blå |
| Bredde | Ca 120 mm |
| Temperatur | -20 °C - + 90 °C |
| Antatt levetid | > 26år |

Dokumenter
HMS-datablad
FDV-skjema

Litex AS
Postboks 1073, 3204 Sandefjord
Telefon 33 48 99 70 . Telefax 33 48 11 30
e-mail: post@litex.no . www.litex.no



